

IE-BP-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta di protezione per custodia a flangia
Nr.Cat.	1963900000
Tipo	IE-BP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646326
CPZ	10 Pezzo

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	21,65 mm	Profondità (pollici)	0,852 inch
Peso netto	3,913 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Tipo di montaggio	Solo all'interno		

Standard generali

N° Certificato (cULus)	E316369
----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	UL Approval
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Foglio dati

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

