

IE-PP-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Calotta protez. p. cust. connett.
Nr.Cat.	1965690000
Tipo	IE-PP-V01P
GTIN (EAN)	4032248653911
CPZ	10 Pezzo

IE-PP-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	35,2 mm	Profondità (pollici)	1,386 inch
Peso netto	11,716 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	nero
Grado di protezione	IP67	Materiale base della custodia	PA UL 94 V0
Tipo di montaggio	Solo all'interno		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	UL Approval GOST Approval
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN