

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FrontCom, Inserto piastra, non schermate, 1 x GFCI, 1 x fusibile, 2x dati, 1x segnale
Nr.Cat.	2003370000
Tipo	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
CPZ	1 Pezzo

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	23 mm	Altezza (pollici)	0,906 inch
Larghezza	116,5 mm	Larghezza (pollici)	4,587 inch
Lunghezza	90,5 mm	Lunghezza (pollici)	3,563 inch
Peso netto	141,78 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-35 °C...66 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-35 °C
Temperatura d'esercizio , max.	66 °C		

Dati generali

Materiale	Policarbonato PC	Tipo di prodotto	Inserito piastra, non schermate
-----------	------------------	------------------	---------------------------------

Inseriti

Inserito GFCI / 2 alimentatori US preconfezionati	1	Inserito fusibile	1
Inserito segnale, D-Sub, 9 poli / VGA / HDMI	1	Inserito, dati	2

Proprietà elettriche

Tensione d'esercizio	125 V AC
----------------------	----------

Standard generali

N° certificato (CSA)	2000039-80039714	N° certificato (cURus)	E223801
----------------------	------------------	------------------------	---------

Dati tecnici

Colore della custodia	grigio	Corrente nominale	20 A
Indicatore d'esercizio	LED rosso	Livello di soglia, max.	6 mA
Livello di soglia, min.	4 mA	Presenza di corrente US protetta con interruttore automatico differenziale (GFCI)	2 pezzi
Self-test	automaticamente ogni 3 secondi	Tensione d'esercizio	125 V AC

Conduttori innestabili

Lunghezza di spellatura	9 mm	
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile con terminale	1.5 ... 2.5 mm ²	
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile con terminale	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore estremamente flessibile senza terminale	...	
Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore flessibile con terminale	1.5 ... 2.5 mm ²	
Sezione trasversale conduttore flessibile ... senza terminale	...	
Sezione trasversale conduttore rigido	1.5 ... 4 mm ²	

Data di creazione 15 marzo 2023 14.34.51 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Sezione trasversale conduttore rigido	min.	1,5 mm ²
	max.	4 mm ²
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ECLASS 9.0	27-18-28-06
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-06
ECLASS 11.0	27-18-28-06	ECLASS 12.0	27-18-28-92

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E223801

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	202201114 Technical change FrontCom GFCl 202201114 Technische Änderung zu FrontCom Vario GFCl
Documentazione utente	Designation key / Type key
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

