

AIMESA VRM 0,78**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|----------------------------|
| Versione | Accessori, Set di lame |
| Nr.Cat. | 2007330000 |
| Tipo | AIMESA VRM 0,78 |
| GTIN (EAN) | 4050118392692 |
| CPZ | 1 Pezzo |

AIMESA VRM 0,78

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità | 26,8 mm | Profondità (pollici) | 1,055 inch |
| Posizione verticale | 1,6 mm | Altezza (pollici) | 0,063 inch |
| Larghezza | 20 mm | Larghezza (pollici) | 0,787 inch |
| Peso netto | 4 g | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002778 | ETIM 7.0 | EC002778 |
| ETIM 8.0 | EC002778 | ECLASS 9.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 9.1 | 17-13-01-02 | ECLASS 10.0 | 17-13-01-02 |
| ECLASS 11.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 12.0 | 17-13-01-01 |

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)