

AIMESA VRM 3,49**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Set di lame
Nr.Cat.	2007380000
Tipo	AIMESA VRM 3,49
GTIN (EAN)	4050118392753
CPZ	1 Pezzo

AIMESA VRM 3,49

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	26,8 mm	Profondità (pollici)	1,055 inch
Posizione verticale	1,6 mm	Altezza (pollici)	0,063 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0,787 inch
Peso netto	4 g		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-02	ECLASS 10.0	17-13-01-02
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--