

**KTB GP 916120 AB S4 PE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Abbildung ähnlich

**Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo**

Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Piastre a flangia**

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Versione   | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: 600 mm, Larghezza: 167 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate: sopra, sotto, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |
| Nr.Cat.    | <a href="#">2024470000</a>   |
| Tipo       | KTB GP 916120 AB S4 PE   |
| GTIN (EAN) | 4050118404418  |
| CPZ        | 1 Pezzo  |

Data di creazione 15 marzo 2023 14.45.46 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**KTB GP 916120 AB S4 PE**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 3 mm    | Profondità (pollici) | 0,118 inch  |
| Posizione verticale | 600 mm  | Altezza (pollici)    | 23,622 inch |
| Larghezza           | 167 mm  | Larghezza (pollici)  | 6,575 inch  |
| Peso netto          | 4.720 g |                      |             |

**PE70 Dati Generali**

|                          |                           |                    |                     |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12  | Materiale          | Acciaio inox 1.4404 |
| Piastre flangiate        | sopra, sotto              | Spessore materiale | 3 mm                |
| Superficie               | lucidatura elettrochimica |                    |                     |

**Dati generali Accessori**

|            |                           |                    |      |
|------------|---------------------------|--------------------|------|
| Materiale  | Acciaio inox 1.4404       | Spessore materiale | 3 mm |
| Superficie | lucidatura elettrochimica |                    |      |

**Messa a terra della custodia**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Messa a terra piastra a flangia | M6 x 15 |
|---------------------------------|---------|

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000211    | ETIM 7.0    | EC000211    |
| ETIM 8.0    | EC000211    | ECLASS 9.0  | 27-14-24-21 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |

**Download**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure            |  |