

H1,0/16 DS R**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, rosso
Nr.Cat.	2092480000
Tipo	H1,0/16 DS R
GTIN (EAN)	4050118421958
CPZ	500 Pezzo
Imballaggio	sfuso

H1,0/16 DS R

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,106 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, dimensione speciale, colore rosso	Versione	Standard

Terminali

Colore	DIN	Diametro del collare (D2)	3,5 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	1,4 mm	L1 in mm	16 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	10 mm	Lunghezza di spellatura	12 mm
Sezione di collegamento cavo	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17
Spessore del collare isolante (S2)	0,3 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,15 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UR)	E354986

Download

Documentazione utente	Technical information - EN Technical information - DE
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

H1,0/16 DS R

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Disegni

Disegno

