

GHDE ZP2.5/2AN/QV**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie Z
Nr.Cat.	2120300000
Tipo	GHDE ZP2.5/2AN/QV
GTIN (EAN)	4050118425178
CPZ	20 Pezzo

Foglio dati

GHDE ZP2.5/2AN/QV

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,41 g

Temperature

Temperatura di magazzino -25 °C...55 °C
 Temperatura d'esercizio continuo, min. -50
 Temperatura d'esercizio continuo, max. 120

Dati dei materiali

Materiale Wemid Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)