

**KCMA-18-250-1A-4VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto,  
Simile alla figura****Convertitore di corrente a cavo**

Il convertitore di corrente a cavo è utilizzato principalmente per il retrofit, al fine di evitare di tagliare i conduttori primari.

Grazie alle dimensioni e alla semplicità di utilizzo, il convertitore di corrente a cavo è particolarmente adatto all'uso nelle posizioni di difficile accesso o in presenza di spazi ridotti.

Il sistema a "clic", insieme agli elementi di fissaggio rende possibile l'installazione "con una mano".

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Corrente primaria: 250 A, Corrente secondaria max.: 1 A, Carico: 4 VA, Classe di precisione: 3, Convertitore di corrente con nucleo apribile
Nr.Cat.	<a href="#">2420750000</a>
Tipo	KCMA-18-250-1A-4VA-3
GTIN (EAN)	4050118428926
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 18.13.20 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## KCMA-18-250-1A-4VA-3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	68 mm	Profondità (pollici)	2,677 inch
Posizione verticale	64,5 mm	Altezza (pollici)	2,539 inch
Larghezza	41,6 mm	Larghezza (pollici)	1,638 inch
Peso netto	1 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio	-5 °C...50 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-5 °C	Temperatura d'esercizio , max.	50 °C

## Attributi elettrici

Carico	4 VA	Classe di precisione	3
Corrente primaria	250 A	Corrente secondaria max.	1 A

## Dimensioni dei conduttori in tensione

Tipo di cavo	Solo conduttore isolato	Conduttore tondo	18,5 mm
Luogo di installazione	Uso interno		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">KBR-KBU-Konformitätserklärung</a>
Documentazione utente	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**KCMA-18-250-1A-4VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

