

CMA-31-150-5A-2,5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Convertitori di corrente ad innesto**

I convertitori di corrente ad innesto sono particolarmente adatti per il montaggio su barra colletttrice.

I vantaggi di questo tipo sono: tecnologia di collegamento senza viti con morsetti con collegamento a molla autobloccante, opzione di collegamento a risparmio di tempo per conduttori rigidi e flessibili, resistente agli urti e alle vibrazioni, alle alte forze meccaniche di fissaggio e all'alta resistenza corrente.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Corrente primaria: 150 A, Corrente secondaria max.: 5 A, Carico: 2.5 VA, Classe di precisione: 0,5, convertitore di corrente chiuso |
| Nr.Cat. | 2421030000 |
| Tipo | CMA-31-150-5A-2,5VA-0,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118428971 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Data di creazione 16 marzo 2023 18.15.19 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

CMA-31-150-5A-2,5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità | 52 mm | Profondità (pollici) | 2,047 inch |
| Posizione verticale | 80,9 mm | Altezza (pollici) | 3,185 inch |
| Larghezza | 60 mm | Larghezza (pollici) | 2,362 inch |
| Peso netto | 1 g | | |

Temperature

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...70 °C | Temperatura d'esercizio | -5 °C...50 °C |
| Temperatura d'esercizio , min. | -5 °C | Temperatura d'esercizio , max. | 50 °C |

Attributi elettrici

| | | | |
|-------------------|--------|--------------------------|-----|
| Carico | 2,5 VA | Classe di precisione | 0,5 |
| Corrente primaria | 150 A | Corrente secondaria max. | 5 A |

Dimensioni dei conduttori in tensione

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Tipo di cavo | Solo conduttore isolato | Conduttore tondo | 25,7 mm |
| Guida di supporto | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm | Luogo di installazione | Uso interno |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002048 | ETIM 7.0 | EC002048 |
| ETIM 8.0 | EC002048 | ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 | ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Download

| | |
|--|--|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | UL- certificate |
| Documentazione utente | instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

CMA-31-150-5A-2,5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

