

**HDC MBUS8 X6A FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione

Nr.Cat. [2427910000](#)

Tipo HDC MBUS8 X6A FC

GTIN (EAN) 4050118437102

CPZ 2 Pezzo

## HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	34,8 mm	Profondità (pollici)	1,37 inch
Posizione verticale	12,2 mm	Altezza (pollici)	0,48 inch
Peso netto	6 g		

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 90 °C

## Dati generali

Categoria	Cat. 6A	Cicli di inserimento	100
Codifica	X	Corrente nominale	0,5 A
Grado di lordura	2	Numero di poli	8
Resistenza contro l'isolamento	≥ 100 MΩ	Superficie dei contatti	dorata
Tensione nominale	50 V	Tipo	Femmina
Velocità di trasmissione	10 Gbps		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC0023 12	ETIM 7.0	EC0023 12
ETIM 8.0	EC0023 12	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Notifica modifica prodotto	<a href="#">PCN</a> <a href="#">PCN</a>
Documentazione utente	<a href="#">Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>