

HDC MBUS4 D5E MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Compatto**

Il nuovo modulo per bus a due poli è estremamente compatto e può ospitare sia inserti per dati a megabit e che a gigabit. Permette il collegamento di 2 cavi Gigabit Cat 6A (10 gigabit) in un solo modulo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione

Nr.Cat. [2427920000](#)

Tipo HDC MBUS4 D5E MC

GTIN (EAN) 4050118437119

CPZ 2 Pezzo

HDC MBUS4 D5E MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	34,8 mm	Altezza (pollici)	1,37 inch
Larghezza	12,2 mm	Larghezza (pollici)	0,48 inch
Peso netto	8 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 90 °C

Dati generali

Categoria	Cat. 5e	Cicli di inserimento	100
Codifica	D	Corrente nominale	4 A
Grado di lordura	2	Numero di poli	4
Resistenza contro l'isolamento	≥ 100 MΩ	Superficie dei contatti	dorata
Tensione nominale	250 V	Tipo	Maschio
Velocità di trasmissione	100 MBit/s		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC0023 12	ETIM 7.0	EC0023 12
ETIM 8.0	EC0023 12	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Notifica modifica prodotto	PCN PCN
Documentazione utente	Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable
Cataloghi	Catalogues in PDF-format