

WB IK SL PZ2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com




Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|----------------------------|
| Versione | Inserto cacciaviti |
| Nr.Cat. | 2433240000 |
| Tipo | WB IK SL PZ2 |
| GTIN (EAN) | 4050118443684 |
| CPZ | 1 Pezzo |

WB IK SL PZ2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità | 7 mm | Profondità (pollici) | 0,276 inch |
| Posizione verticale | 75 mm | Altezza (pollici) | 2,953 inch |
| Larghezza | 7 mm | Larghezza (pollici) | 0,276 inch |
| Peso netto | 11,7 g | | |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione articolo | Lama di ricambio isolata VDE per viti con testa a croce, forma PZ, grandezza 2 |
|----------------------|---|

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|
| Forma | Pozidrive | Grandezza | 2 |
| Regolazione coppia di serraggio, max. | 5,5 Nm | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002115 | ETIM 7.0 | EC002115 |
| ETIM 8.0 | EC003864 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-42-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-42-03 | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Download

| | |
|--|--|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | Manufacturer's Declaration - Slim Bits |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |