

**VT LCL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- il procedimento capacitivo non richiede un flusso di corrente
- una rottura invisibile del cavo è riconoscibile fino a pochi mm di tolleranza
- riconosce conduttori di tensione su prese, prolunghe avvolgibili, collegamenti, ecc.
- Indicazione: ottica o ottica e acustica
- compresa funzione di lampadina tascabile su VT LCL

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili di verifica, Cercacavi
Nr.Cat.	<a href="#">2436670000</a>
Tipo	VT LCL
GTIN (EAN)	4050118450033
CPZ	1 Pezzo

## VT LCL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	23 mm	Profondità (pollici)	0,906 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0,984 inch
Larghezza	155 mm	Larghezza (pollici)	6,102 inch
Peso netto	55,3 g		

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Tester della tensione senza contatto
----------------------	--------------------------------------

## Strumenti di misura e prova

Categoria del circuito di misura	CAT IV 1000 V	Grado di protezione	IP65
Indicazione	ottico e acustico	Tensione nominale, max.	1000 V AC
Tensione nominale, min.	12 V AC	Tipo di batteria	Batteria 1,5 V tipo AAA
testato e approvato secondo	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08

## Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Documentazione utente	<a href="#">Manual</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>