

RKDGE D4X4 PT6**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Le soluzioni di cablaggio intelligenti possono consentire un risparmio di tempo e denaro.**

Il sistema modulare FieldPower® contiene la soluzione giusta per ogni attività di cablaggio.

Guarnizioni pieghevoli per l'uso di guarnizioni cavi preconfezionati disponibili con filettatura di collegamenti M16 e M20 Integrazione dei dispositivi di funzionamento e di segnalamento nella guarnizione possibile

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto di tenuta Field Power®, Inserto guarnizione fessurato, IP54, in combinazione con RKDG D17 PT6, con custodia corrispondente, TPE-V, 4 mm
Nr.Cat.	2443760000
Tipo	RKDGE D4X4 PT6
GTIN (EAN)	4050118457643
CPZ	10 Pezzo

RKDGE D4X4 PT6

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	15,5 mm	Profondità (pollici)	0,611 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0,748 inch
Larghezza	19 mm	Larghezza (pollici)	0,748 inch
Peso netto	2,834 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	85 °C

Indicazioni generali

Grado di protezione	IP54, in combinazione con RKDG D17 PT6, con custodia corrispondente	Materiale	TPE-V
Silicone	No	Classe d'infiammabilità UL 94	HB

Indicazioni generali

Campo di sezioni, max.	4 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	beige	Forma	Inserito guarnizione fessurato
Grado di protezione	IP54, in combinazione con RKDG D17 PT6, con custodia corrispondente	Materiale	TPE-V
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	in RKDG D17 PT6 (4324010000)	Silicone	No
Tipo di cavi	tondo		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15		

Nota importante

Informazioni sul prodotto	La guarnizione pieghevole RKDG D17 PT6 (4324010000) è la guarnizione di supporto per l'inserito guarnizione fessurato. Cavi per IP54 con inserto guarnizione multiplo 4 x 4 mm (2443760000) Cavi sensore-attuatore Ø 4 mm: • Cavi M8, 3 poli non schermati, PUR esenti da alogeni Tipo: SAIL-M8...-3-...U • Cavi M12, 3 poli non schermati, PUR esenti da alogeni Tipo: SAIL-M12...-3-...
---------------------------	---

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Cataloghi	Catalogues in PDF-format