

RKDGE D2X6,5 PT6**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Le soluzioni di cablaggio intelligenti possono consentire un risparmio di tempo e denaro.**

Il sistema modulare FieldPower® contiene la soluzione giusta per ogni attività di cablaggio.

Guarnizioni pieghevoli per l'uso di guarnizioni cavi preconfezionati disponibili con filettatura di collegamenti M16 e M20 Integrazione dei dispositivi di funzionamento e di segnalamento nella guarnizione possibile

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto di tenuta Field Power®, Inserto guarnizione fessurato, IP54, in combinazione con RKDG D17 PT6, con custodia corrispondente, TPE-V, 6.5 mm
Nr.Cat.	2443800000
Tipo	RKDGE D2X6,5 PT6
GTIN (EAN)	4050118457704
CPZ	10 Pezzo

RKDGE D2X6,5 PT6

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0,63 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0,827 inch
Larghezza	21 mm	Larghezza (pollici)	0,827 inch
Peso netto	3,32 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio , max.	85 °C

Indicazioni generali

Grado di protezione	IP54, in combinazione con RKDG D17 PT6, con custodia corrispondente	Materiale	TPE-V
Silicone	No	Classe d'infiammabilità UL 94	HB

Indicazioni generali

Campo di sezioni, max.	6,5 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	beige	Forma	Inserito guarnizione fessurato
Grado di protezione	IP54, in combinazione con RKDG D17 PT6, con custodia corrispondente	Materiale	TPE-V
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio	in RKDG D17 PT6 (4324010000)	Silicone	No
Tipo di cavi	tondo		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0	27-18-28-15
ECLASS 12.0	27-18-28-15		

Nota importante

Informazioni sul prodotto	La guarnizione pieghevole RKDG D17 PT6 (4324010000) è la guarnizione di supporto per l'inserito guarnizione fessurato. Cavi per IP54 con inserto guarnizione multiplo 2 x 6,5 mm (2443800000): • Cavo IE Ø 6,5 mm Tipo: IE-C5DD4UG..... • Cavo 24 V, Ø 6,5 mm, es. Lapp Ölflex Classic 110 3G1,5
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Cataloghi	Catalogues in PDF-format