

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Al giorno d'oggi i cavi con lunghezze personalizzabili sono molto richiesti. In risposta a questa esigenza, Weidmüller offre una vasta gamma di connettori ad innesto per il libero confezionamento.

I connettori per valvole liberamente confezionabili sono utilizzati frequentemente nella costruzione di macchine speciali. Questi connettori vengono utilizzati per il collegamento di valvole elettromagnetiche. I connettori per valvole sono disponibili in tutte le forme standard. La gamma comprende le forme A, B industriale, B a norma DIN, C industriale e C a norma DIN. I connettori per valvole sono disponibili senza cablaggio, in versione a 3 e a 4 poli. È presente una guarnizione piatta che, una volta avvitata, garantisce un grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore collegabile al campo, Connettori per valvole, Connettore femmina angolato
Nr.Cat.	2451220000
Tipo	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
GTIN (EAN)	4050118465426
CPZ	1 Pezzo

SAIB-VSA-3P/24/9/SD

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 26 g

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Cablaggio di protezione	Diode soppressore	Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C
Cicli di inserimento	≤ 50	Codifica	Forma A (18 mm)
Collegamento schermato	Nessuno	Corrente nominale	10 A
Diametro del cavo, max.	7	Diametro del cavo, min.	4,5
Grado di lordura	3	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	PA 6 GF	Numero di poli	3
Sezione di collegamento, max.	1,5 mm ²	Superficie dei contatti	CuSn
Tensione nominale	24 V	Tipo di collegamento	Collegamento a vite

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ETIM 8.0	EC003623	ECLASS 9.0	27-44-01-05
ECLASS 9.1	27-44-01-05	ECLASS 10.0	27-44-01-05
ECLASS 11.0	27-44-01-05	ECLASS 12.0	27-44-01-05

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Omologazioni

ROHS Conforme

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)Brochure [FL FIELDWIRING EN](#)