

EPG 60**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm²
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 1,5 Ah

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili di compressione, Utensili, Utensile di compressione, 6mm ² , 300mm ² , Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
Nr.Cat.	2453810000
Tipo	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
CPZ	1 Pezzo

EPG 60

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmuller.com

www.weidmuller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	70 mm	Profondità (pollici)	2,756 inch
Posizione verticale	355 mm	Altezza (pollici)	13,976 inch
Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3,937 inch
Peso netto	6,5 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice 6 - 300 mm ²		
Forza di compressione	nominale		60 kN
Tempo di carica	0,5 h		
Tensione d'esercizio	18 V DC		

Dati utensile di crimpatura

Comando	Elettroidraulico	Sezione del terminale, max.	300 mm ²
Sezione del terminale, min.		Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura esagonale, Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale, Crimpatura ovale
	6 mm ²		
corsa	17 mm		

Descrizione contatto

Area di crimpatura , max.	300 mm ²	Area di crimpatura , min.	6 mm ²
---------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Documentazione utente	Manual
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

EPG 60

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Disegni

