

IE-FCML-MINIUSB-0.3M**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo USB, USB A Mini, Interfaccia di servizio, USB A Mini, 0.3 m
Nr.Cat.	248820000
Tipo	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
CPZ	1 Pezzo

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Lunghezza	0,3 m	Lunghezza (pollici)	1,1811 inch
Peso netto	31 g		

Dati tecnici del cavo

Colore della guaina	nero
---------------------	------

Dati tecnici generali

Grado di protezione	IP64	Materiale base della custodia	PA
---------------------	------	-------------------------------	----

Connettore maschio dx

Connettore a destra	Interfaccia di servizio, USB A Mini	Materiale base della custodia	PA
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------	----

Connettore maschio sx

Connettore a sinistra	USB A Mini
-----------------------	------------

Spina di collegamento

Spina di collegamento a sinistra	USB A Mini, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate	Spina di collegamento a destra	USB A Mini, IP20, female contact, straight, Service interface, Plastic, shielded
----------------------------------	---	--------------------------------	--

Struttura del cavo

Colore della guaina	nero
---------------------	------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format