


SM 27/18-22 MM GE VPE100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Prevenzione delle operazioni errate: SM**

I marcatori per dispositivi MultiMark possono essere utilizzati con marcatori in materiali di diversi produttori. Ovunque siano impiegati, assicurano che tutti i componenti, ad esempio i dispositivi di comando e segnalazione di diversi produttori, siano assegnati senza ambiguità.

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-----------------------|--|
| Versione | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 47.75 x 27 mm, giallo |
| Nr.Cat. | 2496930000 |
| Tipo | SM 27/18-22 MM GE VPE100 |
| GTIN (EAN) | 4050118508437 |
| CPZ | 100 Pezzo |
| stampante compatibile | 2599430000 2599440000 |

SM 27/18-22 MM GE VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Profondità | 0,1 mm | Profondità (pollici) | 0,004 inch |
| Posizione verticale | 47,75 mm | Altezza (pollici) | 1,88 inch |
| Larghezza | 27 mm | Larghezza (pollici) | 1,063 inch |
| Diametro | 22 mm | Peso netto | 0,1 g |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...120 °C

Dati generali

| | | | |
|--|---------------------|--|--------------------------------|
| Adesivo | Adesivo di acrilato | Alogeni | No |
| Approvazione secondo UL 969 | Sì | Campo delle temperature di impiego | -40...120 °C |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 120 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Colori | giallo |
| Dimensioni del campo di siglatura | 18 x 27 mm | Larghezza | 27 mm |
| Materiale | poliestere | Versione | esente da alogeni, autoadesivo |

Marcatori per apparecchi

| | | | |
|---------|----|----------|-------|
| Alogeni | No | Diametro | 22 mm |
|---------|----|----------|-------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Download

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

SM 27/18-22 MM GE VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

