

**ES EPG 60/HPG DIN 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura****Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili**

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 1,5 Ah

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Versione   | Inserto pinza crimpatrice, Crimpatura dentellata |
| Nr.Cat.    | <a href="#">2505330000</a>                       |
| Tipo       | ES EPG 60/HPG DIN 50                             |
| GTIN (EAN) | 4050118519686                                    |
| CPZ        | 1 Pezzo                                          |

**ES EPG 60/HPG DIN 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |       |                      |            |
|---------------------|-------|----------------------|------------|
| Profondità          | 22 mm | Profondità (pollici) | 0,866 inch |
| Posizione verticale | 42 mm | Altezza (pollici)    | 1,654 inch |
| Larghezza           | 42 mm | Larghezza (pollici)  | 1,654 inch |
| Peso netto          | 21 g  |                      |            |

**Dati utensile di crimpatura**

|                            |                       |                    |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Sezione capicorda          | nominale              | 50 mm <sup>2</sup> |
| Tipo/profilo di crimpatura | Crimpatura dentellata |                    |

**Descrizione contatto**

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di contatto | Capicorda DIN 46234,<br>Capicorda DIN 4634 1<br>Parte 1, Capicorda DIN<br>46230 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

**Inserti a crimpare**

|                                        |       |                               |    |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------|----|
| Larghezza di crimpatura                | 12 mm | Larghezza di crimpatura in mm | 12 |
| Sezione trasversale a crimpare in rame | 50    |                               |    |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |

**Download**

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Cataloghi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|------------------------------------------|