

WCU 860S - MICON-L CABLE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Con i moduli logici WCU 501 e WCU 650 completamente incapsulati, è possibile monitorare, comandare e regolare i propri processi, anche in condizioni ambientali estreme. A tale proposito, la serie WCU offre dimensioni, prestazioni, robustezza e facilità d'uso eccellenti. L'ambiente di programmazione grafico e intuitivo Micon-L consente la commutazione flessibile degli input analogici e digitali, oltre che degli output digitali. Il raggio d'azione del software e dell'hardware sono espandibili per soddisfare su richiesta le esigenze dei clienti.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	USB 2.0
Nr.Cat.	2515020000
Tipo	WCU 860S - MICON-L CABLE
GTIN (EAN)	4050118528749
CPZ	1 Pezzo

WCU 860S - MICON-L CABLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Lunghezza	1.500 mm	Lunghezza (pollici)	59,055 inch
Peso netto	75 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-30 °C...60 °C	Temperatura d'esercizio	-20 °C...60 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-20 °C	Temperatura d'esercizio , max.	60 °C

Dati di collegamento

Tipo di collegamento	USB A
----------------------	-------

Dati di sistema

Interfaccia	USB 2.0
-------------	---------

Dati generali

Resistenza alle vibrazioni	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz
----------------------------	--

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--