


**THM VIN DIA 12.5 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Identificazione personalizzata: EL**

Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, l'altezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura. Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, verde
Nr.Cat.	<a href="#">2517950000</a>
Tipo	THM VIN DIA 12.5 GN
GTIN (EAN)	4050118530162
CPZ	4.200 Pezzo
stampante compatibile	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM VIN DIA 12.5 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Diametro	12,5 mm	Peso netto	0,042 g

## Temperature

Temperatura di magazzino	23	Campo delle temperature di impiego	-30...90 °C
Temperatura d'esercizio, min.	-30 °C	Temperatura d'esercizio, max.	90 °C

## Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Alogeni	Sì
Approvazione secondo UL 969	No	Campo delle temperature di impiego	-30...90 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	verde
Numero di marcatori per combinazione	1 Etichetta in bobina = Siglatura di apparecchi	Numero per rotolo	1
Processo di stampa	Trasferimento termico	Qtà/foglio	1
Versione	Infinito, autoadesivo		

## Marcatori per apparecchi

Alogeni	Sì	Diametro	12,5 mm
---------	----	----------	---------

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--