

HDC 24B ABU EMC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar® IP65 EMV di Weidmüller sono ideali per l'uso nelle condizioni ambientali più difficili e offrono protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Un connettore di potenza è composto da un inserto e da una custodia protettiva. I nuove cinghie in plastica sono facili da chiudere e possono essere sostituite in qualsiasi momento. Tutte le custodie RockStar® di Weidmüller sono realizzate in alluminio pressofuso di alta qualità. Ciò le rende resistenti agli urti e alla corrosione senza comprometterne la compattezza e la leggerezza.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio trasversale in basso, Gancio trasversale sostituibile |
| Nr.Cat. | 2527810000 |
| Tipo | HDC 24B ABU EMC |
| GTIN (EAN) | 4050118618297 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Data di creazione 15 marzo 2023 15.14.56 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità | 141 mm | Profondità (pollici) | 5,551 inch |
| Posizione verticale | 30 mm | Altezza (pollici) | 1,181 inch |
| Larghezza | 47 mm | Larghezza (pollici) | 1,85 inch |
| Peso netto | 152 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Dati generali

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Custodie EMC | Sì |
| Grado di protezione | IP65 (in condizione innestata) | Materiale base della custodia | alluminio pressofuso |
| Materiale elemento di bloccaggio | PA 66/6, Acciaio, inossidabile | Superficie | Verniciatura a polvere |

Esecuzione

| | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|--|
| Adatti per ModuPlug® | Sì | BG | 8 |
| Colore (RAL) | RAL 9011 | Copertura | senza coperchio |
| Esecuzione custodia | Base passante | Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso, Gancio trasversale sostituibile |
| Grandezza | 8 | Guarnizione | FPM |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Parte inferiore | Tipo | Base passante (mont. in feritoia) |
| Versione con gancio | Gancio trasversale | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Sostanza | Olio idraulico |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Benzina |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | UV |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Ozono |
| Resistenza chimica | Resistente |

Foglio dati**HDC 24B ABU EMC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) [E92202](#)

Download

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)

Notifica modifica prodotto [20220214 Technical change to HDC housings](#)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

HDC 24B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

