


EL 38 MM GN 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Identificazione personalizzata: EL**

Le infinite varianti dei marcatori MultiMark li rendono un'alternativa economica alle convenzionali etichette o alle etichette speciali. Per ciascuna larghezza, l'altezza può essere configurata con precisione dal software, così da corrispondere perfettamente ai rispettivi cartellini di siglatura. Per tagliare ciascuna etichetta alle dimensioni necessarie viene utilizzata una lama. Il sistema perfetto per realizzare etichette di grandi dimensioni e morsettiere complete

I vantaggi di MultiMark

- "Materiali diversi per diversi requisiti"
- Può essere usato con dispositivi di numerosi produttori
- Sistema di siglatura dal design "familiare"

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-----------------------|---|
| Versione | THM, Siglatura di apparecchi, 38 x , verde |
| Nr.Cat. | 2528350000 |
| Tipo | EL 38 MM GN 30M |
| GTIN (EAN) | 4050 118539240 |
| CPZ | 1 Pezzo |
| stampante compatibile | 2599430000 2599440000 |

EL 38 MM GN 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|-----------|----------------------|--------------|
| Profondità | 0,1 mm | Profondità (pollici) | 0,004 inch |
| Posizione verticale | 38 mm | Altezza (pollici) | 1,496 inch |
| Lunghezza | 30.000 mm | Lunghezza (pollici) | 1.181,1 inch |
| Peso netto | 328 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...120 °C

Dati generali

| | | | |
|--|---------------------|--|--------------------------------|
| Adesivo | Adesivo di acrilato | Alogeni | No |
| Approvazione secondo UL 969 | Sì | Campo delle temperature di impiego | -40...120 °C |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 120 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Colori | verde |
| Lunghezza | 30.000 mm | Materiale | poliestere |
| Numero per rotolo | 1 | Versione | esente da alogeni, autoadesivo |

Marcatori per apparecchi

Alogeni No

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Omologazioni

ROHS Conforme

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Foglio dati

EL 38 MM GN 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

