

**SAIFG-M12B-L-F12-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spina incorporata, M12, M 16, Numero di poli: 5, Montaggio pannello anteriore
Nr.Cat.	<a href="#">2530840000</a>
Tipo	SAIFG-M12B-L-F12-M16
GTIN (EAN)	4050118540963
CPZ	60 Pezzo

**SAIFG-M12B-L-F12-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,967 g

**Dati tecnici del connettore per circuito stampato**

Altezza di fissaggio	12 mm	Codifica	L
Custodie	Femmina M12	Filettatura di montaggio	M16
Numero di poli	5	Tipo di montaggio	Montaggio pannello anteriore
Tensione nominale	63 V	Corrente nominale	16 A
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Filettatura del collegamento	M12
Coppia di serraggio	M12: 0,8 - 1,2 Nm	Filettatura di montaggio	M 16
Cicli di inserimento	500	Materiale dei contatti	Cu

**Dati generali**

Numero di poli	5	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Filettatura del collegamento	M12	Materiale dei contatti	Cu
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Tipo di montaggio	Montaggio pannello anteriore
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Cicli di inserimento	500

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-24	ECLASS 11.0	27-44-02-24
ECLASS 12.0	27-44-02-24		

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**SAIFG-M12B-L-F12-M16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**