

SAIFG-M12B-L-H11-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spina incorporata, M12, M 16, Numero di poli: 5, Montaggio pannello posteriore
Nr.Cat.	2530870000
Tipo	SAIFG-M12B-L-H11-M16
GTIN (EAN)	4050118540987
CPZ	60 Pezzo

SAIFG-M12B-L-H11-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,967 g

Dati tecnici del connettore per circuito stampato

Altezza di fissaggio	11 mm	Codifica	L
Custodie	Femmina M12	Filettatura di montaggio	M16
Numero di poli	5	Tipo di montaggio	Montaggio pannello posteriore
Tensione nominale	63 V	Corrente nominale	16 A
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Filettatura del collegamento	M12
Coppia di serraggio	M12: 0,8 - 1,2 Nm	Filettatura di montaggio	M 16
Cicli di inserimento	500	Materiale dei contatti	Cu

Dati generali

Numero di poli	5	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Filettatura del collegamento	M12	Materiale dei contatti	Cu
Superficie dei contatti	Oro su nichel	Tipo di montaggio	Montaggio pannello posteriore
Grado di protezione	IP67, se avvitato	Cicli di inserimento	500

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-24	ECLASS 11.0	27-44-02-24
ECLASS 12.0	27-44-02-24		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--

SAIFG-M12B-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

