

THM ET DIA 55 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e l'intuitivo software di stampa M-Print® PRO in ambiente Windows ottimizzano ogni lavoro di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori
- Il materiale flessibile delle etichette THM GEW e lo spesso strato adesivo ne consentono l'impiego su oggetti angolati o tondi, come cavi o tubi flessibili
- Le etichette THM ET S7 confezionate in rotoli possono essere utilizzate per etichettare i moduli Simatic 200S, S7-300 e S7-400 di Siemens
- Le etichette sono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta
- Siglatura con le stampanti a trasferimento termico THM MultiMark o THM MultiMark Plus

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Segnafili e segnacavi, bianco
Nr.Cat.	2539400000
Tipo	THM ET DIA 55 WS
GTIN (EAN)	4050118570168
CPZ	1.000 Pezzo

THM ET DIA 55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,35 mm	Profondità (pollici)	0,014 inch
Diametro	55 mm	Peso netto	1,216 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-50...100 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-50...100 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-50 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	bianco
Materiale	polipropilene		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Foglio dati

THM ET DIA 55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

