

**HDC 10B ABU EMC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar® IP65 EMV di Weidmüller sono ideali per l'uso nelle condizioni ambientali più difficili e offrono protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Un connettore di potenza è composto da un inserto e da una custodia protettiva. I nuove cinghie in plastica sono facili da chiudere e possono essere sostituite in qualsiasi momento. Tutte le custodie RockStar® di Weidmüller sono realizzate in alluminio pressofuso di alta qualità. Ciò le rende resistenti agli urti e alla corrosione senza comprometterne la compattezza e la leggerezza.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Base passante, Gancio trasversale in basso, Gancio trasversale sostituibile
Nr.Cat.	<a href="#">2542310000</a>
Tipo	HDC 10B ABU EMC
GTIN (EAN)	4050118648768
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 15.32.24 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## HDC 10B ABU EMC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	93 mm	Profondità (pollici)	3,661 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1,181 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1,772 inch
Peso netto	115,7 g		

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Custodie EMC	Sì
Grado di protezione	IP65 (in condizione innestata)	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio	PA 66/6, Acciaio, inossidabile	Superficie	Verniciatura a polvere

## Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	BG	4
Colore (RAL)	RAL 9011	Copertura	senza coperchio
Esecuzione custodia	Base passante	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso, Gancio trasversale sostituibile
Grandezza	4	Guarnizione	FPM
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte inferiore	Tipo	Base passante (mont. in feritoia)
Versione con gancio	Gancio trasversale		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

Sostanza	Olio idraulico
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Benzina
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	UV
Resistenza chimica	Resistente
Sostanza	Ozono
Resistenza chimica	Resistente

**Foglio dati****HDC 10B ABU EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) [E92202](#)

**Download**

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)

Notifica modifica prodotto [20220214 Technical change to HDC housings](#)  
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**Foglio dati**

**HDC 10B ABU EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

