

**HDC 40D TSBU 1M40G EMC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar® IP65 EMV di Weidmüller sono ideali per l'uso nelle condizioni ambientali più difficili e offrono protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Un connettore di potenza è composto da un inserto e da una custodia protettiva. I nuove cinghie in plastica sono facili da chiudere e possono essere sostituite in qualsiasi momento. Tutte le custodie RockStar® di Weidmüller sono realizzate in alluminio pressofuso di alta qualità. Ciò le rende resistenti agli urti e alla corrosione senza comprometterne la compattezza e la leggerezza.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP65 (in condizione innestata), Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40 |
| Nr.Cat.    | <a href="#">2544030000</a>  |
| Tipo       | HDC 40D TSBU 1M40G EMC  |
| GTIN (EAN) | 4050118648782   |
| CPZ        | 1 Pezzo   |

Data di creazione 15 marzo 2023 15.33.54 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**HDC 40D TSBU 1M40G EMC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità          | 93,3 mm | Profondità (pollici) | 3,673 inch |
| Posizione verticale | 76 mm   | Altezza (pollici)    | 2,992 inch |
| Larghezza           | 45,5 mm | Larghezza (pollici)  | 1,791 inch |
| Peso netto          | 262 g   |                      |            |

**Temperature**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

**Dati generali**

|                               |                                |                               |                      |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0                            | Custodie EMC                  | Sì                   |
| Grado di protezione           | IP65 (in condizione innestata) | Materiale base della custodia | alluminio pressofuso |
| Superficie                    | Verniciatura a polvere         |                               |                      |

**Dimensioni**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Entrata cavo | con filettatura |
|--------------|-----------------|

**Esecuzione**

|   |                             |                              |  |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|
| Adatti per ModuPlug®                      | Sì                          | BG                           | 6  |
| Colore (RAL)                              | RAL 9011                    | Dimensione entrate cavi      | M 40                                       |
| Entrata cavo                              | con filettatura             | Esecuzione custodia          | Entrata cavo laterale, Custodia connettore |
| Esecuzione sistema di chiusura            | Gancio trasversale in basso | Filettatura (interna)        | M 40                                       |
| Forma                                     | alto                        | Grandezza                    | 6  |
| Guarnizione                               | FPM                         | Numero entrate cavo laterali | 1  |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Parte superiore             | Tipo                         | Spina                                      |
| Versione con gancio                       | Gancio trasversale          |                              |  |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Sostanza           | Olio idraulico |
| Resistenza chimica | Resistente     |
| Sostanza           | Benzina        |
| Resistenza chimica | Resistente     |
| Sostanza           | UV             |
| Resistenza chimica | Resistente     |
| Sostanza           | Ozono          |
| Resistenza chimica | Resistente     |

**HDC 40D TSBU 1M40G EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) [E92202](#)

**Download**

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)

Notifica modifica prodotto [20220214 Technical change to HDC housings](#)  
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

**HDC 40D TSBU 1M40G EMC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

