

**WQB 12 WTL 6/4 FF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie W, Collegamento trasversale@, Collegamento trasversale@, Numero di poli: 12
Nr.Cat.	<a href="#">2552080000</a>
Tipo	WQB 12 WTL 6/4 FF
GTIN (EAN)	4050118577655
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 15.35.15 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**WQB 12 WTL 6/4 FF**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e pesi**

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0,197 inch
Posizione verticale	29,32 mm	Altezza (pollici)	1,154 inch
Larghezza	129,1 mm	Larghezza (pollici)	5,083 inch
Peso netto	27,4 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	se avvitato	Tipo di montaggio	se avvitato

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Collegamento trasversale@
----------	---------------------------

**Dati dei materiali**

Materiale	Wemid	Colori	arancione
-----------	-------	--------	-----------

**Dati dimensionamento**

Corrente nominale	41 A
-------------------	------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	11,1 mm
-----------------	---------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Numero di poli	12
-------------------------	-------------------	----------------	----

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>