

**CD-CTH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Porta fascette serracavo per canalina portacavi, 19.6 mm x 10.8 mm
Nr.Cat.	<a href="#">2554010000</a>
Tipo	CD-CTH
GTIN (EAN)	4050118564143
CPZ	100 Pezzo

**CD-CTH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	19,6 mm	Altezza (pollici)	0,772 inch
Larghezza	10,8 mm	Larghezza (pollici)	0,425 inch
Lunghezza	26 mm	Lunghezza (pollici)	1,024 inch
Peso netto	2 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...1000 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	1.000 °C		

**Dati generali**

Campo delle temperature di impiego	-40...1000 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	Nero, RAL 7021	Materiale	PA
Resistente alle correnti superficiali	Sì	Versione	per canaline di cablaggio

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--