

CD-RET 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Legante per canalina portacavi
Nr.Cat.	2554050000
Tipo	CD-RET 80
GTIN (EAN)	4050118564174
CPZ	400 Pezzo

CD-RET 80**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 3 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	giallo	Larghezza canale	80
Materiale	Poliammide 6 (PA 6)	Resistente alle correnti superficiali	Sì
Utilizzo	Per canaline di cablaggio da 80 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ECLASS 9.0	27-40-07-65
ECLASS 9.1	27-40-07-65	ECLASS 10.0	27-40-07-65
ECLASS 11.0	27-40-07-65	ECLASS 12.0	27-40-07-65

Omologazioni

ROHS Conforme

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)