

**CD-RETA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Braccio legante per canalina portacavi
Nr.Cat.	<a href="#">2554080000</a>
Tipo	CD-RETA
GTIN (EAN)	4050118564204
CPZ	100 Pezzo

**CD-RETA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 3 g

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40... 100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

**Dati generali**

Campo delle temperature di impiego	-40... 100 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	giallo	Larghezza canale	40-120
Materiale	Poliammide 6 (PA 6)	Resistente alle correnti superficiali	Sì
Utilizzo	Per tutte le canaline di cablaggio (fino a una larghezza massima di 105 mm)		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ECLASS 9.0	27-40-07-65
ECLASS 9.1	27-40-07-65	ECLASS 10.0	27-40-07-65
ECLASS 11.0	27-40-07-65	ECLASS 12.0	27-40-07-65

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)