

CD-RETT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Legante a T per canalina portacavi
Nr.Cat.	2554090000
Tipo	CD-RETT 40
GTIN (EAN)	4050118564211
CPZ	40 Pezzo

CD-RETT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 6 g

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Colori	giallo	Larghezza canale	40/60/80/100/120
Materiale	Poliammide 6 (PA 6)	Resistente alle correnti superficiali	Sì
Utilizzo	Per canaline di cablaggio da 35 mm - 120 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ECLASS 9.0	27-40-07-65
ECLASS 9.1	27-40-07-65	ECLASS 10.0	27-40-07-65
ECLASS 11.0	27-40-07-65	ECLASS 12.0	27-40-07-65

Omologazioni

ROHS Conforme

DownloadCataloghi [Catalogues in PDF-format](#)