

FF 11 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Ventola del filtro, IP54, nero
Nr.Cat.	2556590000
Tipo	FF 11 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567212
CPZ	1 Pezzo

FF 11 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	66 mm	Profondità (pollici)	2,598 inch
Posizione verticale	109 mm	Altezza (pollici)	4,291 inch
Larghezza	109 mm	Larghezza (pollici)	4,291 inch
Peso netto	542 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...55 °C

Dati generali

Alimentazione	Frequenza di rete	50 Hz
	nominale	12 W
	Frequenza di rete	60 Hz
	nominale	11 W
Altezza delle sezioni di montaggio	92 mm	
Altezza di fissaggio	4 mm	
Assorbimento di corrente	Frequenza di rete	50 Hz
	Corrente	0,07 A
	Frequenza di rete	60 Hz
	Corrente	0,06 A
Campo delle temperature di impiego	-40...55 °C	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Classe del filtro	G 4	
Colori	nero	
Con copertura di protezione	Sì	
Con filtro	Sì	
Emissione di rumore	33 dB (A)	
Esecuzione EMC	Nessuno	
Flusso del volume, uscita libera	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	19 m ³ /h
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	24 m ³ /h
Flusso del volume, uscita libera a 50 Hz	19 m ³ /h	
Flusso del volume, uscita libera a 60 Hz	24 m ³ /h	
Flusso volume con filtro di scarico	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	12 m ³ /h
	Filtro di scarico	IP54
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	14 m ³ /h
Filtro di scarico	IP54	
Fusibile	6 A	
Grado di protezione (UL)	Type 12	
Grandezza	1	
Larghezza delle sezioni di montaggio	92 mm	
MTBF	52.500 h	
Profondità di montaggio	62 mm	
Tensione AC nominale	230 V	
Tensione nominale	230 V AC ± 10%	
Tipo di collegamento	Presa di collegamento	
Tipo di montaggio	innestabile	
Tipo di ventola	Ventola tetto	

FF 11 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

Omologazioni

Omologazioni




ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E252704

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity
Documentazione utente	Installation- and operating instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Disegni

Graph



Graph

