

**FF-SL 67 55/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Design ottimizzato per armadi compatti con spazi ridotti. Adatto all'uso all'interno e all'esterno grazie alla protezione IP55 e all'impiego di plastiche resistenti ai raggi UV.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Ventola del filtro, IP55, grigio
Nr.Cat.	<a href="#">2557030000</a>
Tipo	FF-SL 67 55/230V GY
GTIN (EAN)	4050118567663
CPZ	1 Pezzo

## FF-SL 67 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	131 mm	Profondità (pollici)	5,157 inch
Posizione verticale	320 mm	Altezza (pollici)	12,598 inch
Larghezza	320 mm	Larghezza (pollici)	12,598 inch
Peso netto	4.050 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...55 °C

## Dati generali

Alimentazione	Frequenza di rete	50 Hz
	nominale	115 W
	Frequenza di rete	60 Hz
	nominale	165 W
Altezza delle sezioni di montaggio	291 mm	
Altezza di fissaggio	7 mm	
Assorbimento di corrente	Frequenza di rete	50 Hz
	Corrente	0,51 A
	Frequenza di rete	60 Hz
	Corrente	0,7 A
Campo delle temperature di impiego	-40...55 °C	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Classe del filtro	G 4	
Colori	grigio	
Con filtro	Sì	
Emissione di rumore	66 dB (A)	
Esecuzione EMC	Nessuno	
Flusso del volume, uscita libera	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	705 m <sup>3</sup> /h
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	725 m <sup>3</sup> /h
Flusso del volume, uscita libera a 50 Hz	705 m <sup>3</sup> /h	
Flusso del volume, uscita libera a 60 Hz	725 m <sup>3</sup> /h	
Flusso volume con filtro di scarico	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	530 m <sup>3</sup> /h
	Filtro di scarico	IP55
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	580 m <sup>3</sup> /h
	Filtro di scarico	IP55
Fusibile	6 A	
Grado di protezione (UL)	Type 12	
Grandezza	6	
Larghezza delle sezioni di montaggio	291 mm	
MTBF	40.000 h	
Profondità di montaggio	124 mm	
Resistente ai raggi UV	Sì	
Tensione AC nominale	230 V	
Tensione nominale	230 V AC ± 10%	
Tipo di collegamento	Morsettiera	
Tipo di montaggio	innestabile	
Tipo di ventola	Scaffale	

**FF-SL 67 55/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E252704

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentazione utente	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


**FF-SL 67 55/230V GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Disegni**

**Graph**



**Graph**

