

FF-EMC 22 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per impiego vicino a campi elettromagnetici. Superficie dei contatti sicura senza necessità di guarnizione in rame e berillio e particolarmente attenta all'ambiente poiché non sono necessarie plastiche rinforzate in metallo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Ventola del filtro, IP54, nero
Nr.Cat.	2557280000
Tipo	FF-EMC 22 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567915
CPZ	1 Pezzo

FF-EMC 22 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	75 mm	Profondità (pollici)	2,953 inch
Posizione verticale	145 mm	Altezza (pollici)	5,709 inch
Larghezza	145 mm	Larghezza (pollici)	5,709 inch
Peso netto	760 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...55 °C

Dati generali

Alimentazione	Frequenza di rete	50 Hz
	nominale	19 W
	Frequenza di rete	60 Hz
	nominale	18 W
Altezza delle sezioni di montaggio	126,5 mm	
Altezza di fissaggio	5 mm	
Assorbimento di corrente	Frequenza di rete	50 Hz
	Corrente	0,12 A
	Frequenza di rete	60 Hz
	Corrente	0,18 A
Campo delle temperature di impiego	-40...55 °C	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Classe del filtro	G 4	
Colori	nero	
Con filtro	Sì	
Emissione di rumore	44 dB (A)	
Esecuzione EMC	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	
Flusso del volume, uscita libera	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	61 m³/h
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	70 m³/h
Flusso del volume, uscita libera a 50 Hz	61 m³/h	
Flusso del volume, uscita libera a 60 Hz	70 m³/h	
Flusso volume con filtro di scarico	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	44 m³/h
	Filtro di scarico	IP54
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	52 m³/h
	Filtro di scarico	IP54
Fusibile	6 A	
Grado di protezione (UL)	Type 12	
Grandezza	2	
Larghezza delle sezioni di montaggio	126,5 mm	
MTBF	37.500 h	
Profondità di montaggio	70 mm	
Tensione AC nominale	230 V	
Tensione nominale	230 V AC ± 10%	
Tipo di collegamento	Morsettiera	
Tipo di montaggio	innestabile	
Tipo di ventola	Scaffale	

FF-EMC 22 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

OmologazioniROHS Conforme**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity
Documentazione utente	Installation- and operating instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

FF-EMC 22 54/230V BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Disegni


www.weidmueller.com

Graph

Shielding effectiveness measurements



Graph



Graph

