

FF-EMC 65 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Per impiego vicino a campi elettromagnetici. Superficie dei contatti sicura senza necessità di guarnizione in rame e berillio e particolarmente attenta all'ambiente poiché non sono necessarie plastiche rinforzate in metallo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Ventola del filtro, IP54, nero
Nr.Cat.	2557440000
Tipo	FF-EMC 65 54/230V BK
GTIN (EAN)	4050118568073
CPZ	1 Pezzo

FF-EMC 65 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	157 mm	Profondità (pollici)	6,181 inch
Posizione verticale	320 mm	Altezza (pollici)	12,598 inch
Larghezza	320 mm	Larghezza (pollici)	12,598 inch
Peso netto	2.050 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...55 °C

Dati generali

Alimentazione	Frequenza di rete nominale	50 Hz 80 W
	Frequenza di rete nominali	60 Hz 100 W
Altezza delle sezioni di montaggio	292 mm	
Altezza di fissaggio	7 mm	
Assorbimento di corrente	Frequenza di rete Corrente	50 Hz 0,35 A
	Frequenza di rete Corrente	60 Hz 0,45 A
Campo delle temperature di impiego	-40...55 °C	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Classe del filtro	G 3	
Colori	nero	
Con filtro	Sì	
Emissione di rumore	54 dB (A)	
Esecuzione EMC	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3	
Flusso del volume, uscita libera	Frequenza di rete Flusso volume Frequenza di rete Flusso volume	50 Hz 480 m³/h 60 Hz 480 m³/h
Flusso del volume, uscita libera a 50 Hz	480 m³/h	
Flusso del volume, uscita libera a 60 Hz	480 m³/h	
Flusso volume con filtro di scarico	Frequenza di rete Flusso volume Filtro di scarico Frequenza di rete Flusso volume Filtro di scarico	50 Hz 370 m³/h IP54 60 Hz 370 m³/h IP54
Fusibile	6 A	
Grado di protezione (UL)	Type 12	
Grandezza	6	
Larghezza delle sezioni di montaggio	292 mm	
MTBF	40.000 h	
Profondità di montaggio	150 mm	
Tensione AC nominale	230 V	
Tensione nominale	230 V AC ± 10%	
Tipo di collegamento	Contatto a molla	
Tipo di montaggio	innestabile	
Tipo di ventola	Scaffale	

FF-EMC 65 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320
ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16

ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento
di conformità

[EU Declaration of Conformity](#)

Documentazione utente

[Installation- and operating instructions](#)



Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

FF-EMC 65 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Graph****Graph****Graph**