

**EF-EMC 40 55 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali. I dettagli ben progettati, come la funzionale copertura a cerniera, permettono un cambio rapido e senza l'uso di utensili del tappetino per filtro, per risparmiare tempo e denaro.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Filtro di scarico, IP55, nero
Nr.Cat.	<a href="#">2557680000</a>
Tipo	EF-EMC 40 55 BK
GTIN (EAN)	4050118568325
CPZ	1 Pezzo

## EF-EMC 40 55 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	44 mm	Profondità (pollici)	1,732 inch
Posizione verticale	252 mm	Altezza (pollici)	9,921 inch
Larghezza	252 mm	Larghezza (pollici)	9,921 inch
Peso netto	620 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...55 °C

## Dati generali

Altezza delle sezioni di montaggio	224 mm	Altezza di fissaggio	6 mm
Campo delle temperature di impiego	-40...55 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Classe del filtro	G 4	Colori	nero
Con filtro	Sì	Esecuzione EMC	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3
Grado di protezione (UL)	Type 12	Larghezza delle sezioni di montaggio	224 mm
Materiale	Termoplastico	Profondità di montaggio	38 mm
Tipo di montaggio	innestabile		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ECLASS 9.1	27-18-07-06
ECLASS 10.0	27-18-07-06	ECLASS 11.0	27-18-07-06
ECLASS 12.0	27-18-07-06		

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Download

Documentazione utente	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Graph**

**Shielding effectiveness measurements**

