

EF-EMC 60 54 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali. I dettagli ben progettati, come la funzionale copertura a cerniera, permettono un cambio rapido e senza l'uso di utensili del tappetino per filtro, per risparmiare tempo e denaro.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Filtro di scarico, IP54, nero
Nr.Cat.	2557700000
Tipo	EF-EMC 60 54 BK
GTIN (EAN)	4050118568349
CPZ	1 Pezzo

EF-EMC 60 54 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	46 mm	Profondità (pollici)	1,811 inch
Posizione verticale	320 mm	Altezza (pollici)	12,598 inch
Larghezza	320 mm	Larghezza (pollici)	12,598 inch
Peso netto	763 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...55 °C

Dati generali

Altezza delle sezioni di montaggio	292 mm	Altezza di fissaggio	7 mm
Campo delle temperature di impiego	-40...55 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Classe del filtro	G 3	Colori	nero
Con filtro	Sì	Esecuzione EMC	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3
Grado di protezione (UL)	Type 12	Larghezza delle sezioni di montaggio	292 mm
Materiale	Termoplastico	Profondità di montaggio	39 mm
Tipo di montaggio	innestabile		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ECLASS 9.1	27-18-07-06
ECLASS 10.0	27-18-07-06	ECLASS 11.0	27-18-07-06
ECLASS 12.0	27-18-07-06		

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Documentazione utente	Installation- and operating instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Graph

Shielding effectiveness measurements

