

RFF-FIMT 607/610 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Le ventole per filtro uniscono un sicuro e vantaggioso raffreddamento dell'armadio, grazie al basso consumo energetico e a un flusso d'aria massimo. Il tappetino scanalato per filtro della versione IP 55 allunga la durata fino al 300% se paragonato ai tappetini per filtro convenzionali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Tappetino del filtro, IP54, bianco
Nr.Cat.	2557790000
Tipo	RFF-FIMT 607/610 54
GTIN (EAN)	4050118568431
CPZ	20 Pezzo

RFF-FIMT 607/610 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	95 mm	Altezza (pollici)	3,74 inch
Larghezza	290 mm	Larghezza (pollici)	11,417 inch
Peso netto	19,2 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -15...55 °C

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-15...55 °C	Classe del filtro	G 4
Colori	bianco	Con filtro	Sì
Grado di protezione (UL)	Type 12	Tipo di montaggio	innestabile

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Documentazione utente	Operating instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format