

RFF 610 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Ideale per l'uso in ambienti interni con spazi ristretti.
Flusso dell'aria e distribuzione della temperatura
ottimizzati, protezione secondo IP33 o IP54 d elevata
resistenza ai raggi UV.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Ventola del filtro, IP33, grigio
Nr.Cat.	2557820000
Tipo	RFF 610 33/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568462
CPZ	1 Pezzo

RFF 610 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	152 mm	Profondità (pollici)	5,984 inch
Posizione verticale	470 mm	Altezza (pollici)	18,504 inch
Larghezza	470 mm	Larghezza (pollici)	18,504 inch
Peso netto	4.300 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -15...55 °C

Dati generali

Alimentazione	Frequenza di rete	50 Hz
	nominale	120 W
	Frequenza di rete	60 Hz
	nominale	160 W
Altezza delle sezioni di montaggio	291 mm	
Altezza di fissaggio	95 mm	
Assorbimento di corrente	Frequenza di rete	50 Hz
	Corrente	0,53 A
	Frequenza di rete	60 Hz
	Corrente	0,72 A
Campo delle temperature di impiego	-15...55 °C	
Colori	grigio	
Con filtro	No	
Emissione di rumore	77 dB (A)	
Esecuzione EMC	Nessuno	
Flusso del volume, uscita libera	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	1.000 m ³ /h
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	1.000 m ³ /h
Flusso del volume, uscita libera a 50 Hz	1.000 m ³ /h	
Flusso del volume, uscita libera a 60 Hz	1.000 m ³ /h	
Flusso volume con filtro di scarico	Frequenza di rete	50 Hz
	Flusso volume	582 m ³ /h
	Filtro di scarico	IP33
	Frequenza di rete	60 Hz
	Flusso volume	582 m ³ /h
	Filtro di scarico	IP33
Fusibile	6 A	
Larghezza delle sezioni di montaggio	291 mm	
MTBF	40.000 h	
Profondità di montaggio	57 mm	
Tensione nominale	230 V AC ± 10%	
Tipo di collegamento	Morsettiera	
Tipo di montaggio	innestabile	
Tipo di ventola	Ventola tetto	

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

Data di creazione 16 marzo 2023 15.10.27 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

Foglio dati**RFF 610 33/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E252704

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity
Documentazione utente	Installation- and operating instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format