

RH-CBCO 10W 110-250V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La formazione di condensa è uno dei pericoli maggiori per gli armadi elettrici. Con i nostri riscaldatori per armadi elettrici, la prevenzione della condensa nell'armadio è assicurata.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Pannello riscaldante radiante, 110 V, 250 V, IP54, nero
Nr.Cat.	2557860000
Tipo	RH-CBCO 10W 110-250V BK
GTIN (EAN)	4050118568509
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 16 marzo 2023 15.10.35 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

RH-CBCO 10W 110-250V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	75 mm	Profondità (pollici)	2,953 inch
Posizione verticale	45 mm	Altezza (pollici)	1,772 inch
Larghezza	29,5 mm	Larghezza (pollici)	1,161 inch
Peso netto	170 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...70 °C

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-40...70 °C	Con termostato stanza	No
Corrente di punta	max. 1 A	Grado di protezione	IP54
Tensione di alimentazione, max.	250 V	Tensione di alimentazione, min.	110 V
Tipo di collegamento	Presca di collegamento	Tipo di montaggio	Guida di supporto
Uscita calore continuo a 10°C	10 W		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ECLASS 9.1	27-18-07-10
ECLASS 10.0	27-18-07-10	ECLASS 11.0	27-18-07-10
ECLASS 12.0	27-18-07-10		

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E497839

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	Operating instructions
Cataloghi	Catalogues in PDF-format