

RH-TCO 30W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La formazione di condensa è uno dei pericoli maggiori per gli armadi elettrici. Con i nostri riscaldatori per armadi elettrici, la prevenzione della condensa nell'armadio è assicurata.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Pannello riscaldante radiante, 110 V, 250 V, IP20, argento
Nr.Cat.	2557910000
Tipo	RH-TCO 30W 110-250V
GTIN (EAN)	4050118568554
CPZ	1 Pezzo

RH-TCO 30W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1,969 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3,937 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2,756 inch
Peso netto	250 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...70 °C

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-40...70 °C	Con termostato stanza	No
Corrente di punta	max. 1,2 A	Grado di protezione	IP20
Tensione di alimentazione, max.	250 V	Tensione di alimentazione, min.	110 V
Tipo di collegamento	Contatto a molla	Tipo di montaggio	Guida di supporto
Uscita calore continuo a 10°C	30 W		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ECLASS 9.1	27-18-07-10
ECLASS 10.0	27-18-07-10	ECLASS 11.0	27-18-07-10
ECLASS 12.0	27-18-07-10		

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E497839

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format