

**RH-CBCO 75W 110-250V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La formazione di condensa è uno dei pericoli maggiori per gli armadi elettrici. Con i nostri riscaldatori per armadi elettrici, la prevenzione della condensa nell'armadio è assicurata.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Pannello riscaldante radiante, 110 V, 250 V, IP44, argento
Nr.Cat.	<a href="#">2557930000</a>
Tipo	RH-CBCO 75W 110-250V
GTIN (EAN)	4050118568578
CPZ	1 Pezzo

**RH-CBCO 75W 110-250V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1,969 inch
Posizione verticale	175 mm	Altezza (pollici)	6,89 inch
Larghezza	70 mm	Larghezza (pollici)	2,756 inch
Peso netto	510 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -40...70 °C

**Dati generali**

Campo delle temperature di impiego	-40...70 °C	Con termostato stanza	No
Corrente di punta	max. 4.5 A	Grado di protezione	IP44
Tensione di alimentazione, max.	250 V	Tensione di alimentazione, min.	110 V
Tipo di collegamento	Presca di collegamento	Tipo di montaggio	Guida di supporto
Uscita calore continuo a 10°C	75 W		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ECLASS 9.1	27-18-07-10
ECLASS 10.0	27-18-07-10	ECLASS 11.0	27-18-07-10
ECLASS 12.0	27-18-07-10		

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E497839

**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>