

THSW 3K -20°+40°C CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Termostati e igrostatii sono il complemento perfetto per le ventole dei filtri e i riscaldatori per gli armadi elettrici. Le ventole dei filtri e i riscaldatori lavorano unicamente quando è veramente necessario raffreddare o riscaldare. L'uso di termostati e igrostatii basati sulla domanda assicura una maggiore efficienza energetica e costi sicuri.

Termostato: la nostra soluzione standard compatta per il controllo del riscaldamento e della ventola del filtro. Garantisce protezione ai sistemi di riscaldamento e aiuta a risparmiare energia.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | Interruttore di temperatura, bianco grigio |
| Nr.Cat. | 2558 180000 |
| Tipo | THSW 3K -20°+40°C CO |
| GTIN (EAN) | 4050118568837 |
| CPZ | 1 Pezzo |

THSW 3K -20°+40°C CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità | 47,5 mm | Profondità (pollici) | 1,87 inch |
| Posizione verticale | 59,5 mm | Altezza (pollici) | 2,343 inch |
| Larghezza | 37 mm | Larghezza (pollici) | 1,457 inch |
| Peso netto | 68 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -20...80 °C

Dati generali

| | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|
| Campo delle temperature di impiego | -20...80 °C | Corrente di commutazione, contatto NA | 5 A |
| Corrente di commutazione, contatto NA, carico induttivo $\cos \varphi = 0,6$ | 2 A | Corrente di commutazione, contatto NC | 10 A |
| Corrente di commutazione, contatto NC, carico induttivo, $\cos \varphi = 0,6$ | 2 A | Differenza di commutazione | 3 K |
| Esecuzione contatto | Contatto di scambio | Intervallo di regolazione della temperatura, max. | 40 °C |
| Intervallo di regolazione della temperatura, min. | -20 °C | Tensione di commutazione | 250 V AC / 30 V DC |
| Tipo di collegamento | Collegamento a vite | Tipo di montaggio | Guida di supporto |
| Tolleranza di commutazione | ± 3 K | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002014 | ETIM 7.0 | EC002014 |
| ETIM 8.0 | EC004587 | ECLASS 9.1 | 27-21-07-07 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-07-07 | ECLASS 11.0 | 27-21-07-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-21-07-07 | | |

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E497840 |

Download

| | |
|--|--|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | EU Declaration of Conformity |
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Documentazione utente | Operating instructions |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |