

EXRV 6.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Chiodo ad espansione, 32 mm x
Nr.Cat.	2562690000
Tipo	EXRV 6.5
GTIN (EAN)	4050118571639
CPZ	1.000 Pezzo

EXRV 6.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1,26 inch
Diametro	11 mm	Peso netto	0,701 g

Dati generali

Colori	nero	Diametro	11 mm
Diametro nominale	6,5 mm	Smontaggio possibile	No
Versione	Rivetto a pressione	Versione della testa	aperto

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002450	ETIM 7.0	EC002377
ETIM 8.0	EC002377	ECLASS 10.0	27-40-07-66
ECLASS 11.0	27-40-07-66	ECLASS 12.0	27-40-07-66

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format