

EXRV 4.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Aumentate la vostra flessibilità di cablaggio con la nostra ampia gamma di accessori, tutti disponibili da un unico fornitore.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Chiodo ad espansione, 27.5 mm x
Nr.Cat.	2562700000
Tipo	EXRV 4.5
GTIN (EAN)	4050118571622
CPZ	1.000 Pezzo

EXRV 4.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	27,5 mm	Altezza (pollici)	1,083 inch
Diametro	8,9 mm	Peso netto	0,31 g

Dati generali

Colori	verde	Diametro	8,9 mm
Diametro nominale	4,5 mm	Versione	Rivetto a pressione
Versione della testa	aperto		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002450	ETIM 7.0	EC002377
ETIM 8.0	EC002377	ECLASS 10.0	27-40-07-66
ECLASS 11.0	27-40-07-66	ECLASS 12.0	27-40-07-66

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format