

CD-FLEX 20X20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Canalina portacavi flessibile, 20 mm x 20 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Nr.Cat.	2562780000
Tipo	CD-FLEX 20X20
GTIN (EAN)	4050118571554
CPZ	50 Pezzo

CD-FLEX 20X20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0,787 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0,787 inch
Lunghezza	500 mm	Lunghezza (pollici)	19,685 inch
Peso netto	19 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-15...80 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-15 °C
Temperatura d'esercizio , max.	80 °C		

Dati generali

Campo delle temperature di impiego	-15...80 °C	Canalina di cablaggio flessibile	Sì
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Colori	Grigio (simile a RAL 7001)
Coperchio	No	Distanza intaglio	7,5 mm
Larghezza intaglio	5 mm	Materiale	polipropilene
Resistente alle correnti superficiali	Sì	Tipo di montaggio	incollato
Versione del quadro elettrico laterale	fessurato		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Cataloghi	Catalogues in PDF-format
-----------	--